

Productinformatieblad

Specificaties



S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1

HMIPSPS952D1801

! Niet meer leverbaar sinds: 15 nov 2023

! Binnenkort einde gebruik op: 31 mrt 2026

! Beperkte verkoop van
services

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type Product Of Component	Multi-touch screen
Processornaam	Intel Core i3 4010U at 1,7 GHz
Chipset-Type	Intel QM87
Vrije Sleuven	1 Interne SATA HDD/SSD 1 CFast
Afmetingen Van Het Scherm	18.5 inch
Kleur Display	16777216 kleuren
Luminantie	300 cd/m ²
Pixelresolutie	4096 x 4096
Video Controller Type	Intel HD Graphics 4400
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmeertalig
Softwarepakket	EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cyberbeveiliging licentie niet inbegrepen Ecostruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen Ecostruxure machine SCADA Expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod Ecostruxuree augmented operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen Vijeo Citect DVD SCADA licentie niet inbegrepen

Complementaire kenmerken

Aantal Punten	5
Type Aansluitklem	Aanraakscherm
Geheugentype	8 GB RAM DDR3 intern
Dataopslagapparatuur	128 GB achterzijde SSD 1500000 H mtbf
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	Kleur TFT lcd LED
Resolutie Display	1366 x 768 pixels WXGA
Levensduur Achtergrondverlichting	50.000 uren
Gezichtshoek Horiz X Vertic	160 x 170°
Aanraakpaneel	Projected capacitive technologie (PCT)
Type Koeling	Passief Zonder ventilator

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Bewakingstimer	1...255 ms
Aantal Plaatsen	1 mini PCI Express volledig
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1
Vermogenverbruik In Va	28...60 W
Mechanische Stevigheid	Krasbestendige hardheid 7H
Functie Beschikbaar	Werken met water op het scherm
Breedte	488 mm
Hoogte	309 mm
Diepte	56,7 mm
Afmetingen Uitsnijding	479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
Nettogewicht	7 kg
Afmetingen Van Het Scherm	19" wide multi-touch
Hoofdtype	Prestatie

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP66 frontpaneel:
Productcertificeringen	RCM EAC CCC C-Tick CE AS/NZS
Normen	UL 60950 CSA C22.2 Nr 60950 IEC 61000-6-2 CISPR 11 FCC deel 15 klasse A IEC 61000-6-4 IEC 60950
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Vervuilingsgraad	2
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...55 °C SSD 0...55 °C Cfast kaart 0...45 °C HDD
Omgevingsluchttemperatuur Voor Opslag	-20...60 °C
Relatieve Vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	30,9 cm
Package 1 Length	48,8 cm
Package 1 Weight	7,5 kg

Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	1
Package 2 Height	16,0 cm
Package 2 Width	49,5 cm
Package 2 Length	68,5 cm
Package 2 Weight	7,5 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling


Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Maßzeichnungen


Abmessungen



- (1) Frontansicht
- (2) Seitenansicht

Montage und Abstand

Platzbedarf




- (1) Luftauslass
- (2) Lufteinlass

Ausrichtung bei der Montage



Productinformatieblad HMIPSPS952D1801

Abmessungen des Schalttafelausschnitts



A	B	C	R
479,3 ±1 mm (18.87 ±0.04 in)	300,3 ±0,7 mm (11.82 ±0.03 in)	2 bis 6 mm (0.08 bis 0.23 in)	5 mm (0.20 in)