

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva Tube GT - GT leiding volle uiteinden -diam. 16 mm - grijs



IMT40416

 Niet meer leverbaar sinds: 28 apr 2022

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Range Of Product	Mureva
Type Product Of Component	Stijve buis
Vorm	Volle uiteinden
Functie Beschikbaar	GT-functie
Montagelocatie	Binnen Buiten
Nominale Doorsnede	133 mm ²
Diameter	Extern: 16 mm Intern: 13 mm
Kleurtint	Grijs (RAL 7035)
Lengte	2 m

Complementaire kenmerken

Resistance To Compression	750 N
Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Hoeveelheid Per Set	50 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...60 °C
Normen	IEC 61386

Omgeving

Ik-Beschermingsgraad	IK07
Productcertificeringen	NF
Omgevingskenmerken	Vlamloze voortplanting

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,6 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	200 cm
Package 1 Weight	170 g

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist