

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis - rechte lengte - 40 A - 2 m - L+N+PE - DALI compatibel - wit



KBA40ED2203TW

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Korte Naam Apparaat	KBA
Type Aanbod	Besturingssysteem
Type Product Of Component	Rechte lengte
Beschrijving Rail	Distributielengte
Apparaattoepassing	Verlichting Contactdoos distributie
le Toegekende Bedrijfstrom	40 A bij 35 °C 25 A bij 35 °C
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...400 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Polariteit Railkokersysteem	L + N + PE
Aantal Kringen	1
Aantal Aftapuitlaten	3
Type Bediening	Communicerend
Protocol Communicatiepoort	KNX
Montagemodus	Met clips

Complementaire kenmerken

[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV
[Ui] Nominale Isolatiespanning	690 V
[Icw] Nominale Korte-Duurpiekstroom	0,94 kA
Ip _k Nominale Grensstroompiek	9,6 kA
Thermische Spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximaal Uitgestraald Magnetisch Veld	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximale Spanningsval	<0,3 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,28 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,25 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,22 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Breedte	30 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Hoogte	46 mm
Lengte	2 m
Kleur	Wit (RAL 9003)
Nettogewicht	1,7 kg

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	1,833 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	218,0 cm
Package 2 Weight	11,1 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Pvc-Vrij	
✓	Halogeenvrij Product	

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist