


Productinformatieblad

Specificaties



Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, with fuse holder, 32A, BS fuses not supplied, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB32SG4

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik Compatibiliteit	CANALIS KT railkokersysteem CANALIS KS railkokersysteem
Type Product Of Component	Aftapeenheid
Compatibiliteit Railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie Toegekende Bedrijfstroom	32 A bij 35 °C
Type Bescherming	zekeringisolator: BS88 zekering, formaat A1 conform BS
Meegeleverde Apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit Aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met gemiddeld vermogen
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6,8 kV
[Ui] Nominale Isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	Kabelklem - ISO50 25 mm ² flexibel Kabelklem - ISO50 25 mm ² stijve
Deur/Afdekking Openingszijde	Voorkant
Uitschakelmodus Aftakeenheid	Door de deur te openen
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal Lichaam	Kunststof
Breedte	356 mm
Diepte	103 mm
Diepte (Deur Open)	432.5 mm
Hoogte	167 mm
Nettogewicht	2,4 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	20,300 cm
Package 1 Length	35,700 cm
Package 1 Weight	1,980 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	38
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	95,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)



Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist