

Productinformatieblad

Specificaties



thermische relais voor motor - 01...0,16 A - klasse 10A

LR3D03

Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys TesyS deca
Productnaam	TeSys LRD TesyS deca
Type Product Of Component	Niet-differentieel thermisch overbelastingsrelais
Korte Naam Apparaat	LR3D
Relaistoepassing	Motorbeveiliging
Compatibiliteit Product	LC1D32 LC1D12 LC1D38 LC1D18 LC1D25 LC1D09
Type Net	DC AC
Klasse Overbelastingsuitschakeling	Klasse 10A conform IEC 60947-4-1
Instelbereik Thermische Bescherming	0,25...0,4 A
[Ui] Nominale Isolatiespanning	Vermogenskring: 600 V conform CSA Vermogenskring: 600 V conform UL Vermogenskring: 690 V conform IEC 60947-4-1

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	0...400 Hz
Montagesteun	Plaat, met specifieke toebehoren Rail, met specifieke toebehoren Onder schakelaar
Uitschakelgrens	1,14 +/- 0,06 Ir conform IEC 60947-4-1
Hulpcontacten Beschikbaar Op Elke Contactor	1 NO + 1 NC
[Ith] Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	5 A voor signalisatiekring
Toelaatbare Stroom	3 A bij 120 V AC-15 voor signalisatiekring 0,22 A bij 125 V DC-13 voor signalisatiekring
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	690 V AC 0...400 Hz voor vermogenskring conform IEC 60947-4-1
Geassocieerde Zekeringwaarde	4 A gG for signalisatiekring 4 A BS for signalisatiekring
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV
Gevoeligheid Voor Afwezigheid Fase	Uitschakelstroom 130% van Ir op 2-fase, laatste op 0
Type Bediening	Rood drukknop: stop Blauw drukknop: reset

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Temperatuurcompensatie	-20...60 °C
Aansluitingen - Klemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² rigide zonder Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...10 mm² flexibel zonder Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...6 mm² rigide zonder
Aandraaimoment	Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	66 mm
Breedte	45 mm
Diepte	70 mm
Nettogewicht	0,124 kg

Omgeving

Klimatologische Bestendigheid	conform IACS E10
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-20...60 °C zonder deklassering conform IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-60...70 °C
Vlamvertraging	V1 conform UL 94
Mechanische Stevigheid	Trillingen: 6 gn conform IEC 60068-2-6 Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform IEC 60068-2-7
Doorslagvastheid	1,89 kV bij 50 Hz conform IEC 60947-1
Normen	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-4-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
Productcertificeringen	IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	134 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24

Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,548 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur