

Productinformatieblad

Specificaties



Verluchtingsrooster opening diameter 35mm en IP44

NSYCAG35LP

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLM
Type Product Of Component	Kunststof ventilatierooster
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Thermomanagement toebehoren
Bestemming Toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Bevestigingsmodus	Afgesneden
Apparaatsamenstelling	2 kunststof ventilatiespleet

Complementaire kenmerken

Materiaal	Polyamide 6
Kleur	Wit
Afmetingen Uitsnijding	35 mm
Hoogte	15 mm
Breedte	150 mm
Ip-Beschermingsgraad	IP44 (installatie in Thalassa kast) IP30

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	11 g
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	500
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,5 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist