

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys Warmtewisselaar lucht-lucht 50W/K zijmont. met T

NSYCEA50

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CE
Type Product Of Component	Lucht-luchtwisselaar
Montagetype	Zijkanten van kast
Koelvermogen	50 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementaire kenmerken

Stroomsnelheid	Extern circuit: 600 m3/h Intern circuit: 600 m3/h
Type Bediening	Thermostaat
Instelbereik Temperatuur	5...60 °C
Omgevingstemperatuur Voor Werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
Aard Van De Vloeistof	Lucht
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] Nominale Stroom	0,7 A
Vermogenverbruik In Va	160 W
Hoogte	Extern: 771 mm
Breedte	Extern: 316 mm
Diepte	Extern: 103 mm
Nettogewicht	10 kg
Geluidsniveau	62 dB conform EN/ISO 3746
Type Bescherming	Thermische beveiliging: T 1 A
Materiaal	Staal
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
Productcertificeringen	CE
Richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
--------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	77,1 cm
Package 1 Weight	10,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	107,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	184,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur