

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys Warmtewisselaar lucht-lucht 80W/K zijmont. met T

NSYCEA80

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CE
Type Product Of Component	Lucht-luchtwisselaar
Montagetype	Zijkanten van kast
Koelvermogen	80 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementaire kenmerken

Stroomsnelheid	Extern circuit: 1050 m3/h Intern circuit: 1050 m3/h
Type Bediening	Thermostaat
Instelbereik Temperatuur	5...60 °C
Omgevingstemperatuur Voor Werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
Aard Van De Vloeistof	Lucht
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] Nominale Stroom	1,1 A
Vermogenverbruik In Va	240 W
Hoogte	Extern: 1260 mm
Breedte	Extern: 317 mm
Diepte	Extern: 148 mm
Nettogewicht	17 kg
Geluidsniveau	64 dB conform EN/ISO 3746
Type Bescherming	Thermische beveiliging: T 2 A
Materiaal	Staal
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
Productcertificeringen	CE
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100
--------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	36,5 cm
Package 1 Length	138,0 cm
Package 1 Weight	25,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	154,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	315,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur