


Productinformatieblad

Specificaties



Climasys Ultradunne weerstandsverwarming lage startstroom 195W 240V 400x650mm

NSYCRS200W240V

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CR
Type Product Of Component	Ultradunne weerstandsverwarming
Stroombereik	195 W
Ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementaire kenmerken

Bedieningspositie	Horizontaal Verticaal
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-60...70 °C
Instelbereik Temperatuur	-40...70 °C
Materiaal	Siliconenrubber
Hoogte	Extern: 380 mm
Breedte	Extern: 650 mm
Diepte	Extern: 1,6 mm
Apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
Werkomstandigheden	Luchtdichte kast Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmodus	Met 4 schroeven
Montagesteun	Zelfklevende Velcro Telequick montageplaat Standaard montageplaat DIN-rail

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	43,0 cm
Package 1 Length	69,5 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	1,13 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	47,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist