


Productinformatieblad

Specificaties



Isolerende montageplaat voor
behuizing H1200xB1000mm
gemaakt van bakeliet.

NSYMB1210

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Montagetoehoren
Type Product Of Component	Montageplaat
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Nominale Afmetingen Voor Kast	- H: 1000 mm W: 1200 mm - H: 1200 mm W: 1000 mm
Montagelocatie	Trapschuif Directe bevestiging op noppen achteraan
Beschrijving Montageplaat	Vol
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Hoeveelheid Per Set	Set van 1
Materiaal	Bakeliet
Kleur	Zwart (RAL 9005)

Complementaire kenmerken

Bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8 Via bevestigingselement
Permanente Toelaatbare Belasting	300 kg
Hoogte	1150 mm
Breedte	950 mm
Dikte	5 mm
Nettogewicht	83 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	95,0 cm
Package 1 Length	116,5 cm
Package 1 Weight	9,961 kg

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie

18 months

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist