



Wandkast OPB 15HE zwenkendraam 19" met glazen deur D500 R7035

NSYOPB15U5P

 Niet meer leverbaar vanaf: 30 jun 2024

 Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Actassi
Productnaam	ACTASSI OPB
Type Product Of Component	19" behuizing
Apparaattoepassing	Bekabeling
Toepassingen	Ter vergemakkelijking van het onderhoud Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Type Behuizing	Open box
Ondersteuning Apparatuur	1 x draaibare 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorkant	Glazen deur
Deurtype	Voorzijde met venster deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid Voor Werking	Achterkant Voorkant Zijkant
Afneembare Onderdelen	Voorzijde deur verwijderbaar zonder gereedschap Bovenkant afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementaire kenmerken

Apparaatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorzijde 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorzijde 1 x open structuur
Draagvermogen	3 kg per eenheid 25 kg statisch
Achterzijde	Uitsparing
Zijvlak	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingbovenkant
Installatie-Modus	Gemonteerd op wand

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
Afwerking Oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
Breedte	600 mm
Hoogte	780 mm
Diepte	500 mm
Nettogewicht	28 kg
Aantal Rack Unit	15HE
Doelland	Europa

Omgeving

Ik Beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Normen	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	57,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	86,0 cm
Package 1 Weight	28,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	179,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	127,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist