


Productinformatieblad

Specificaties



Vloermontage kast polyester vers. PLAZ met plint open onderaan 1000x750x320 IP54

NSYPLAZ1073G

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLA
Type Kast	Multifunctioneel
Type Product Of Component	Geschikte kast
Versie	PLAZ
Nominale Hoogte	1000 mm
Nominale Breedte	750 mm
Nominale Diepte	320 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 plint

Complementaire kenmerken

Samenstelling Lichaam	Verzegeld bovendeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorzijde
Aantal Deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant Achterkant Basis
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	Veritas
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP54 conform IEC 60529 (plint type open onderzijde)
----------------------	---

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-35...90 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	107,0 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	79,0 cm
Package 1 Weight	30,5 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	119 cm
Package 2 Weight	104 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist