

Productinformatieblad

Specificaties



Vloermontage kast polyester vers.
PLAZT met open plint+kap
1500x1000x320 IP44

NSYPLAZT15103G

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLA
Type Kast	Multifunctioneel
Type Product Of Component	Geschikte kast
Versie	PLAZT
Nominale Hoogte	1500 mm
Nominale Breedte	1000 mm
Nominale Diepte	320 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel 1 overkapping 1 plint

Complementaire kenmerken

Samenstelling Lichaam	Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorzijde
Aantal Deuren	2 deur(en)
Deuropening	Rechts en links (180 °)
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Toegankelijkheid Voor Werking	Achterkant Basis Voorkant Bovenkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	Veritas
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip-Beschermingsgraad	IP44 conform IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap)
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-35...90 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	156,0 cm
Package 1 Width	103,0 cm
Package 1 Length	38,0 cm
Package 1 Weight	62,435 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	175 cm
Package 2 Weight	201 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist