

Productinformatieblad

Specificaties



PLD - Vloermontage kast polyester m/plint open onderaan 850x1115x320 IP43 DIN2

NSYPLD8122G

! Niet meer leverbaar sinds: 18 aug 2022

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Category	Behuizing
Version	PLD
Type Behuizing	Distributiebehuizing DIN behuizing
Nominal Height	850 mm
Nominal Width	1115 mm
Nominal Depth	320 mm
Montage Behuizing	Staande
Compatibiliteit Product	Zekering 2

Complementaire kenmerken

Apparaatsamenstelling	1 bovendeeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 2 deur 1 sleutelslot 1 linkerstijl
Samenstelling Lichaam	Verzegeld bovendeeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorzijde
Aantal Deuren	2 deur(en)
Deuropening	Rechts en links (180 °)
Type Slot	Sleutelslot
Sleutelnummer	1242 E
Toegankelijkheid Voor Werking	Basis Voorkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Normen	IEC 62208
Ip-Beschermingsgraad	IP43 conform IEC 60529 (plint type open onderzijde) IP54 conform IEC 60529 (met extra verzegelingskit)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-35...90 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	88 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	112 cm
Package 1 Weight	35 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
-----------------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product