

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial S3D volle deur zonder montageplaat
H1000xB1000xD300 IP66 IK10
RAL7035.

NSYS3D101030

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Toepassing	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte Kast	1000 mm
Nominale Breedte Kast	1000 mm
Nominale Diepte Kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Standaard
Type Toebehoren Installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelkwartelplaat 1 deur 1 slot

Complementaire kenmerken

Lichaamstype	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven
Materiaal	Staal
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	LR BV UL GL DNV cUL
Nettogewicht	46 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Nema Beschermingsgraad	NEMA 4X/13
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	35 cm
Package 1 Width	102 cm
Package 1 Length	103 cm
Package 1 Weight	43,6 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	115 cm
Package 2 Width	102 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	142,6 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist