

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial S3HF H1000xB800xD300 EMC-immuniteit IP55 RAL7035

NSYS3HF10830P

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3HF
Toepassing	Industriële toepassing
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte Kast	1000 mm
Nominale Breedte Kast	800 mm
Nominale Diepte Kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type Toebehoren Installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur met slot 1 montageplaat

Complementaire kenmerken

Lichaamstype	Lichaam uit één stuk
Aantal Deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Type Slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren
Materiaal	Behuizing: ALUZINK
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 60529
Nettogewicht	51,7 kg

Omgeving

Elektromagnetische Compatibiliteit	EMC-immuniteit
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP55

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	100,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	51,7 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist