

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF-behuizing met montageplaat - gemonteerd - 1200x800x400 mm

NSYSF12840P

 Niet meer leverbaar vanaf: 30 sep 2024

 Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Uitgebreid Bereik	Spacial SF
Toepassing	Multifunctioneel
Type Product Of Component	Geschikte kast
Nominale Hoogte Kast	1200 mm
Nominale Breedte Kast	800 mm
Nominale Diepte Kast	400 mm
Montage Behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	2 schuifrails 4 beugel montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 1 montageplaat

Complementaire kenmerken

Structuurtype	Gevormd uit één sectie Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol voorzijde
Beschrijving Montageplaat	Vol
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
Aantal Deuren	Voorzijde: 1 deur(en)
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant Zijkanten van kast Achterkant
Afneembare Onderdelen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Staanders: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Nettogewicht	115,826 kg

Omgeving

Normen	IEC 62208
Nema Beschermingsgraad	NEMA 3R/12
Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	49,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	133,0 cm
Package 1 Weight	84,5 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	133,0 cm
Package 2 Width	85,0 cm
Package 2 Length	98,0 cm
Package 2 Weight	169,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist