



## Spacial SF kast met montageplaat - gemonteerd - 1200x800x600 mm

NSYSF12860P

 Niet meer leverbaar vanaf: 30 jun 2024

 Wordt stopgezet

### Hoofdkenmerken

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                     | Spacial                                                                                                                                         |
| Uitgebreid Bereik         | Spacial SF                                                                                                                                      |
| Toepassing                | Multifunctioneel                                                                                                                                |
| Type Product Of Component | Geschikte kast                                                                                                                                  |
| Nominale Hoogte Kast      | 1200 mm                                                                                                                                         |
| Nominale Breedte Kast     | 800 mm                                                                                                                                          |
| Nominale Diepte Kast      | 600 mm                                                                                                                                          |
| Montage Behuizing         | Staande                                                                                                                                         |
| Apparaatsamenstelling     | 2 schuifrails<br>4 beugel montageplaat<br>1 structuur<br>1 deur<br>1 sluitsysteem met hendel: deur<br>1 achterpaneel<br>1 dak<br>1 montageplaat |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structuurtype                 | Gevormd uit één sectie<br>Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd                |
| Deuropening                   | Omkeerbaar (120 °)                                                                                                                                                                                 |
| Deurtype                      | Vol voorzijde                                                                                                                                                                                      |
| Beschrijving Montageplaat     | Vol                                                                                                                                                                                                |
| Type Wartelplaat              | Zonder kabeldrukplaat                                                                                                                                                                              |
| Type Slot                     | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur                                                                                                                                       |
| Aantal Deuren                 | Voorzijde: 1 deur(en)                                                                                                                                                                              |
| Toegankelijkheid Voor Werking | Voorkant<br>Achterkant<br>Zijkanten van kast                                                                                                                                                       |
| Afneembare Onderdelen         | Deur met schroeven scharnier<br>Montageplaat met schroeven beugel montageplaat<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal             | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Staanders: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier:: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel |
| Oppervlakte Afwerking | Epoxy-polyester poeder                                                                                                                                                   |
| Kleur                 | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)                                                                                                                  |
| Nettogewicht          | 105,226 kg                                                                                                                                                               |

## Omgeving

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Normen                 | IEC 62208              |
| Nema Beschermingsgraad | NEMA 3R/12             |
| Ip-Beschermingsgraad   | IP55 conform IEC 60529 |
| Ik Beschermingsgraad   | IK10 conform IEC 62262 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 69,0 cm  |
| Package 1 Width              | 84,5 cm  |
| Package 1 Length             | 133,0 cm |
| Package 1 Weight             | 93,0 kg  |

## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

## Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

## Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelgeving     | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                          |
| Eu-Richtlijn Rohs     | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)                                            |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu-Informatie     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                             |
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist                                                                                         |