

Productinformatieblad

Specificaties



SFX304L, roestvrije geschikte kast, H2000xB1200xD600mm, Scotch Brite®-afw..

NSYSFX201260

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial SFX
Kasttype	Multifunctioneel
Categorie	Geschikte kast
Nominale Hoogte	2000 mm
Nominale Breedte	1200 mm
Nominale Diepte	600 mm
Productinstallatie	Staande
Apparaatsamenstelling	1 structuur 2 deur met verstevigingsframe 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 kabelkwartelplaat

Complementaire kenmerken

Samenstelling Lichaam	Structuur uit één stuk, geplooid en gelast Ingebouwd achterpaneel
Deurtype	Vol
Aantal Deuren	Voorkant: 2 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Vol
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant Zijkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren Beugel montageplaat met schroeven Kabelkwartelplaat met clips
Materiaal	Structuur en deur: roestvrij staal 304L Hendel: zamak Scharnier: stainless steel
Oppervlakte Afwerking	Behuizing: Scotch-Brite® geborsteld Hendel: geschilderd
Nettogewicht	113,5 kg

Omgeving

Normen	IEC 62208
--------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Omgevingskenmerken	Corrosief Speciale hygiëne

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	70,0 cm
Package 1 Width	125,0 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	138,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist