

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SM-monoblokbehuizing met montageplaat - 1200x800x300 mm

NSYSM12830P

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial SM
Type Product Of Component	Compacte kast
Toepassing	Multifunctioneel
Type Toebehoren Installatie	Staande
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 kabelkwartelplaat 1 sluitsysteem met hendel: deur 4 beugel montageplaat 1 montageplaat 1 deur
Afneembare Onderdelen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Beugel montageplaat met schroeven
Nominale Hoogte Kast	1200 mm
Nominale Breedte Kast	800 mm
Nominale Diepte Kast	300 mm

Complementaire kenmerken

Aantal Deuren	Voorzijde: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Deurtype	Vol
Type Slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Samenstelling Lichaam	Frontdeel vormt een stijf frame met gelaste hoeken Lichaam uit één stuk met gelast achterpaneel
Beschrijving Montageplaat	Vol
Type Wartelplaat	Standaard
Ingang Kabel	1 ingang
Materiaal	Montageplaat: gegalvaniseerd staal Behuizing: plaatstaal Deur: plaatstaal Scharnier: zamak
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant
Nettogewicht	62,5 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	UL DNV BV
Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	135,000 cm
Package 1 Width	84,000 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	63,419 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist