


# Productinformatieblad

Specificaties



PC kast IP66 IK08 RAL7035  
Int.H125B80D65 Ext.H138B93D72  
Transp. deksel H20

NSYTBP1397T

## Hoofdkenmerken

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma                 | Thalassa                                           |
| Productnaam           | Thalassa TBP                                       |
| Apparaattoepassing    | Multifunctioneel                                   |
| Categorie             | Industriële doos                                   |
| Hoogte                | 138 mm                                             |
| Breedte               | 93 mm                                              |
| Diepte                | 72 mm                                              |
| Binnenhoogte          | 125 mm                                             |
| Binnenbreedte         | 80 mm                                              |
| Inwendige Diepte      | 65 mm                                              |
| Montage Behuizing     | Gemonteerd op wand                                 |
| Apparaatsamenstelling | 1 behuizing<br>1 afdekplaat<br>4 schroef afdekking |
| Hoeveelheid Per Set   | Set van 2                                          |
| Samenstelling Lichaam | Één stuk, gegoten                                  |
| Type Frontplaat       | Lage transparante afdekking                        |
| Bevestiging Deksel    | Kunststof schroeven                                |
| Type Slot             | Borgschroef plat buiten verzegelde zone            |
| Afneembare Onderdelen | Afdekplaat via borgschroeven                       |

## Complementaire kenmerken

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiaal                  | Polycarbonaat                                          |
| Kleur                      | Grijs (RAL 7035)<br>Transparant                        |
| Normen                     | IEC 62208<br>UL 508 A                                  |
| Productcertificeringen     | TÜV<br>UL                                              |
| Elektrische Isolatieklasse | Klasse II                                              |
| Montagezone                | Buiten (met kap of overkapping en anticondensatieklep) |
| Nettogewicht               | 0,23 kg                                                |

## Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ip-Beschermingsgraad            | IP66 conform NEMA 4.4X       |
| Ik-Beschermingsgraad            | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Vuurbestendigheid               | 960 °C                       |
| Omgevingstemperatuur Bij Opslag | -15...60 °C                  |
| Bedrijfstemperatuur             | -25...80 °C                  |

## Verpakkingseenheden

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,2 cm  |
| Package 1 Width              | 9,3 cm  |
| Package 1 Length             | 13,8 cm |
| Package 1 Weight             | 230 g   |
| Unit Type Of Package 2       | PAM     |
| Number Of Units In Package 2 | 1160    |
| Package 2 Height             | 120 cm  |
| Package 2 Width              | 100 cm  |
| Package 2 Length             | 173 cm  |
| Package 2 Weight             | 404 kg  |

## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie   RoHS/REACH

## Welzijnsprestaties

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| ✓ | Reach Vrij Van Svhc               |    |
| ✓ | Vrij Van Giftige Zware Metalen    |    |
| ✓ | Kwikvrij                          |    |
| ✓ | Informatie Over Rohs-Vrijstelling | Ja |

## Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelgeving     | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                           |
| Eu-Richtlijn Rohs     | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>       |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| Milieu-Informatie     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                              |
| Circulariteitsprofiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                           |