

Productinformatieblad

Specificaties



PC kast IP66 IK08 RAL7035
Int.H150W105D80
Ext.H164B121D87 ond. PC deksel
H20

NSYTBP16128

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa TBP
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Hoogte	164 mm
Breedte	121 mm
Diepte	87 mm
Binnenhoogte	150 mm
Binnenbreedte	105 mm
Inwendige Diepte	80 mm
Montage Behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Hoeveelheid Per Set	Set van 2
Samenstelling Lichaam	Één stuk, gegoten
Type Frontplaat	Lage volle afdekking
Bevestiging Deksel	Kunststof schroeven
Type Slot	Borgschroef plat buiten verzegelde zone
Afneembare Onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

Materiaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	UL 508 A IEC 62208
Productcertificeringen	TÜV UL
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Montagezone	Buiten (met kap of overkapping en anticondensatieklep)
Nettogewicht	0,33 kg

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip-Beschermingsgraad	IP66 conform NEMA 4.4X
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-15...60 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	16,4 cm
Package 1 Weight	330 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	384
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	136 cm
Package 2 Weight	160 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur