



Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, permanent, 280 lm, 1 h

OVA48306

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 13 mrt 2024

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartled
Type Product Of Component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
Functie	Zelftest
Operationele Modus	Permanent
Aantal Batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	10 x LED 0,3 W
Zichtafstand	24 m

Complementaire kenmerken

[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik In Va	3,7 VA niet permanent 7,8 VA permanent
Stroomverbruik In W	0,4 W niet permanent 3,7 W permanent
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Levensduur Led	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 280 lum for 1 h
Type Kap	Scherf met zeefdruk
Montage Apparaat	Opbouw plafond Inbouw vals plafond Inbouw wand Opbouw wand
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	127 mm
Diepte	45,5 mm
Breedte	300 mm
Nettogewicht	0,727 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP65
Ik Beschermingsgraad	IK07
	IK10 met beschermend rooster (moet afzonderlijk worden besteld)
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur Voor Werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22: II
	EN 62471
	EN 62034
	EN 60598-1

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,7 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	792,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,049 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

Welzijnsprestaties

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs Conform
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie [Milieuprofiel van het product](#)

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel [Informatie over einde levensduur](#)