



APC IT stroomverdelingsmodule (PDM) 3-polig 5-draads 32A IEC309 380cm

PDM3532IEC-380

Overzicht

Levertijd	Verzending in de regel binnen 3 weken
-----------	---------------------------------------

Hoofdkenmerken

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
Secundaire Spanning	230 V 400 V3 fases
Meegeleverde Apparatuur	Installatiehandleiding

Fysisch

Kleur	Grijs
Hoogte	15,2 cm
Breedte	43,2 cm
Diepte	40,6 cm
Nettogewicht	2,99 kg

Ingang

Netfrequentie	50 Hz
Max Netstroom	32 A

Uitgang

Max. Stroomopname	32 A
Uitgangsaansluitingstype	1 IEC 309 32 A

Conformiteit

Productcertificeringen	CE VDE
------------------------	-----------

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	40,6 cm
Package 1 Length	43,2 cm
Package 1 Weight	3,9 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Take-back transparantie

Resourceprestaties

✓ Take-Back Program Available

Welzijnsprestaties

✓ Kwikvrij

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Wordt onderzocht

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)