



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 RCBO
Type product of component	Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO)
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving polen	1P + N
Neutrale positie	Links
Aantal beveiligde polen	1
[In] nominale stroom	20 A
Type net	AC
Technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	C
Aardlekgevoeligheid	30 mA conforming to EN/IEC 61009-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Uitschakelvermogen	4500 A Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet	5...10 x In
Stroomstoot	250 A
Contactpositietindicatie	Ja
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar

Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Bottom: biconnect
Stap van 9 mm	4
Hoogte	74 mm
Breedte	36 mm
Diepte	90 mm
Gewicht product	0,19 kg
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	20000 cycles
Aansluitingen - klemmen	Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 10 mm ² - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - <= 16 mm ² - rigid
Draadstriplengte	14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aandraaimoment	2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie	Geïntegreerd

Omgeving

Normen	EN/IEC 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

Packing Units

Verpakkingsgewicht (lb)	0,190 kg
Hoogte verpakking 1	0,900 dm
Breedte verpakking 1	0,360 dm
Lengte verpakking 1	0,740 dm

Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------