



modeminterface - GSM - voor Zelio
Logic smart relay

SR2MOD02

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 6 feb 2024

⚠ Binnenkort einde gebruik op: 31 dec 2027

⚠ Beperkte verkoop van
services

Hoofdkenmerken

Productgamma	Zelio Logic
Type Product Of Component	Gsm-modem
Type Modem	Band type quad 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Gegevens Geback-Upt	Flashgeheugen

Complementaire kenmerken

Samenstelling Kit	Gsm-modem Bevestiging op DIN-rail (gemonteerd met het gsm-modem) 1 voedingskabel 1 antenne met kabel 2 kabelschoenen voor plaatmontage
Functie Beschikbaar	Instructie voor alarm verzenden/ontvangen Alarm verzenden naar e-mailadres Overbrengingsprogramma Firmware-updatecontrole
Aantal Berichten	28
Elektrische Gegevensregistratie	Telefoon/e-mail Onafhankelijke en digitale waarde Datum en tijd
[Us] Nominale Voedingsspanning	12...24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen	5,5...32 V
Maximale Voedingstroom	165 mA bij 12 V 87 A bij 24 V 2100 mA bij 5,5 V
Vermogensdissipatie In W	2,1 W
Verbonden Zekeringsvermogen	2,5 A
Elektrische Aansluiting	1 kabel Com-M Com-M specifiek voor Zelio RS232 serieel, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor koppeling met de modem, AT opdrachten 1 antenne met kabel 1 kabel 1 kabel Com-Z Com-Z specifiek voor Zelio, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor Zelio Logic smart relais SR.B..... en SR2 E..... Versie (>= V3.1) Voedingskabel
Kabellengte	1,5 m voedingskabel 2,5 m antenne met kabel
Isolatie	1780V-optokoppel, stekkertype: Com-Z specifiek voor Zelio Via de kabel SR2 CBL07, stekkertype: Com-M specifiek voor Zelio

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Klemmen	Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) rigide Schroefklemmen, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) rigide
Aandraaimoment	0,5 N.m
Nettogewicht	0,335 kg

Omgeving

Productcertificeringen	UL PTCRB GOST CSA IC FCC onderdeel 15 standaard C-Tick
Normen	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies klasse B groep 1 conforming to EN 55022-11
Ip-Beschermingsgraad	IP31 conform IEC 60529
Milieu-Eigenschappen	Laagspanningsrichtlijn conform EN/IEC 60950-1 R&TTE-richtlijn conform ETSI EN 301419-1 R&TTE-richtlijn conform ETSI EN 301 489-7 R&TTE-richtlijn conform ETSI EN 301 511 EMC-richtlijn conform ETSI EN 301 489-1
Vervuilingsgraad	2 conform EN/IEC 61131-2
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-20...55 °C conform IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform IEC 60068-2-2
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Werkingshoogte	2000 m
Maximale Hoogtetransport	3048 m
Relatieve Vochtigheid	0...95 % bij 55 °C zonder condensatie 0...95 % zonder condensatie, tijdens opslag

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	14,7 cm
Package 1 Weight	318,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,895 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)