

Specificaties



SWE60

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2013

⚠ Einde gebruik op: 31 dec 2023

⚠ Stopgezet

Levertijd Speciale bestelling - Bel voor levertijdindicatie

Levertijd

Speciale bestelling - Bel voor levertijdindicatie

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
Secundaire Spanning	400 V3 fases
Nominaal Vermogen In W	0 W
Nominaal Vermogen In Va	0 VA
Uitgangsstroom	Vast snoer 4-draads (3P + E) 1 Vast snoer 5-draads (3P + N + E) 1 Vast snoer 4-draads (3P + PEN) 1
Meegeleverde Apparatuur	Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
----------------------	---------------

Secundaire Spanning	400 V3 fases
---------------------	--------------

Nominaal Vermogen In W	0 W
------------------------	-----

Nominaal Vermogen In Va	0 VA
-------------------------	------

Uitgangsstroom	Vast snoer 4-draads (3P + E) 1
	Vast snoer 5-draads (3P + N + E) 1
	Vast snoer 4-draads (3P + PEN) 1

Meegeleverde Apparatuur

Installatiehandleiding
Gebruiksaanwijzing

Aantal Door Batterij Gevulde Sleuven	0
Aantal Batterijvrije Sleuven	0

Aantal Door Batterij Gevulde Sleuven	0
--------------------------------------	---

Aantal Batterijvrije Sleuven	0
------------------------------	---

Kleur	Beige
Hoogte	78 cm
Breedte	59 cm
Diepte	32,5 cm
Nettogewicht	110 kg
Montagevoorkeur	No preference
Montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Bijgewerkt Door	0
Variante Optie	No

Kleur Beige

Hoogte 78 cm

Breedte 59 cm

Diepte	32,5 cm
--------	---------

Nettogewicht 110 kg

Montagevoorkeur No preference

Montagemodus Niet in rack monteerbaar

Bijgewerkt Door 0

Variant	Optie	No
---------	-------	----

Netfrequentie	50/60 Hz
Maximale Ingangsstroom	60 A

Netfrequentie 50/60 Hz

Maximale Ingangsstroom	60 A
------------------------	------

20 apr 2024

Maximaal Configureerbaar Vermogen In W	0 W
--	-----

Conformiteit

Normen	EN 60950 IEC 61000-4-5
--------	---------------------------

Milieu

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0...40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 %
Werkingshoogte	0...3333 Voet
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-25...65 °C
Grenzen Voedingsspanning	0...95 %
Opslaghoogte	0,00...9144,00 m

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	80 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	119,748 kg

Contractuële waarborg

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------