


Productinformatieblad

Specificaties



Ethernet TCP/IP basic beheerde schakelaar - ConneXium - 6TX/3FX - multimode

TCSESB093F2CU0

Hoofdkenmerken

Productgamma	ConneXium
Type Product Of Component	Ethernet TCP/IP-managed switch
Concept	Transparant ready
Protocol Communicatiepoort	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet-Poort	10/100BASE-TX - 6 poort(en) koperen kabel 100BASE-FX - 3 poort(en) optische vezel
Maximal Aantal Schakelingen In Cascade	Onbeperkt
Cyberbeveiliging	Rolgebaseerd toegangsbeheer

Complementaire kenmerken

Geïntegreerd Type Aansluiting	Afgeschermd RJ45 koperen kabel SC-duplex optische vezel
Supportmedium Transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor optische vezel Multimodus optische vezel voor koperen kabel
Maximale Kabelafstand Tussen Apparaten	100 m koperen kabel
Lengte Optische Vezel	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Demping	0...11 dB (62,5/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernetservice	Configuratie via webserver Multicast-filtering Controle gegevensstroom IGMP-snooping SNMP-Traps en SYSLOG
Communicatiedienst	TFTP Kwaliteit van de Service (QoS) Poortbewaking Poort spiegeling
Looptijd Diagnose	Signaalcontact Zelftest
Maximum Aantal Schakelaars In Een Ring	50
Redundantie	HiPER ring RSTP
[Us] Nominale Voedingsspanning	12...24 V

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Voedingsspanningsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Vermogenverbruik In Va	9 W
Elektrische Aansluiting	Verwijderbare connector 6-wegs voeding
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Markering	CE UL RCM
Functie Beschikbaar	Systeeminformatie
Lokale Signalering	voor P1/P2-voedingen: 1 tweekleurige led (groen/geel) voor fout: 1 LED (rood) voor ringmanager: 1 tweekleurige led (groen/geel) voor stand-by: 1 LED (groene) voor diagnostiek kanaal: 1 tweekleurige led (groen/geel) Apparaat status
Alarmuitgang	1 spanningsvrij contact 1 A
Alarmfunctie	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Redundante ringfout Schakelfout Onjuiste configuratie Temperatuurdrempel
Ethernet Bekabelingssysteem	TF-schakelaars
Breedte	74 mm
Hoogte	131 mm
Diepte	111 mm
Nettogewicht	0,41 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0...60 °C
Relatieve Vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Normen	UL 508 EN/IEC 61131
Productcertificaten	CE UL RCM

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	617,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	4

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,895 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Maßzeichnungen

Abmessungen

