



## CANopen SUB-D9-connector vrouw - IP20 - haaks met extra SUB-D9

TSXCANKCDF90TP

### Hoofdkenmerken

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Productgamma                           | CANopen                      |
| Type Bus                               | CANopen                      |
| Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen | Aansluitingstoebereiden      |
| Type Toebehoren/Aparte Onderdelen      | Connector met lijnterminator |
| Ip-Beschermingsgraad                   | IP20                         |
| Bestemming Toebehoren                  | CANopen-bus                  |

### Complementaire kenmerken

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische Aansluiting | 1 vrouwelijke connector SUB-D 9 gebogen<br>1 mannelijke connector SUB-D 9 |
| Nettogewicht            | 0,051 kg                                                                  |

### Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,600 cm  |
| Package 1 Width              | 10,500 cm |
| Package 1 Length             | 14,900 cm |
| Package 1 Weight             | 51,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S04       |
| Number Of Units In Package 2 | 225       |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 11,475 kg |

### Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

## Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

**Eu-Richtlijn Rohs** Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

**Rohs-Regulering China** [RoHS-verklaring China](#)