

Productinformatieblad

Specificaties



CANopen bus master PCMCIA-kaart - V4.02 - klasse M00

TSXCPP110

! Niet meer leverbaar sinds: 23 jan 2021

! Einde gebruik op: 24 jan 2021

! Beperkte verkoop van services

Hoofdkenmerken

Productgamma	Modicon Premium automatiseringsplatform
Type Product Of Component	CANopen bus master PCMCIA-kaart
Toewijzing Software	CANopen-standaard
Softwareversie	V4.02
Bijkomende Informatie	Niet toegestaan op TSX P57 153M/154M processor
Elektrische Aansluiting	1 mannelijke connector SUB-D 9 + aftakverbinding CANopen busaansluiting

Complementaire kenmerken

Compatibiliteit Product	Modicon Premium TSXP57 Atrium TSXPCI of TPCX Apparatuur overeenkomstig het CANopen- standaardprofiel
Geheugentype	PCMCIA-kaart III
Klasse Busconformiteit	M00
Protocol Communicatiepoort	CANopen
Toegangsmethode	Master
Transmissiesnelheid	800 kbit/s 20 kbit/s 10 kbit/s 50 kbit/s 500 kbit/s 1000 kbit/s 250 kbit/s 125 kbit/s
Supportmedium Transmissie	2 afgeschermd twisted pair kabels
Communicatiedienst	Beheer werkingsmodi voor bus Boodschapverwerking (SDO) PDO cyclische uitwisselingen
Aant Modules Per Plc Per Pc	1 Premium TSXP57
Stroomverbruik	60 mA bij 5 V DC
Markering	CE
Nettogewicht	0,23 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0...60 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	DR 303-2 DS 301 V4.02
Productcertificeringen	CSA UL

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	308,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,61 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur