

Productinformatieblad

Specificaties



controlelamp vierkant Ø 16 - IP 65
- rood - ingeb. LED - 24 V -
connector

XB6ECV4BP

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB6E
Type Product Of Component	Monolithisch controlelampje
Korte Naam Apparaat	XB6E
Materiaal Kraag	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop Per Ondeelbare Hoeveelheid	5
Vorm Van Kop Signaleringsseenheid	Vierkant
Kap/Operator Of Lenskleur	Rood
Lichtbron	Integrale LED
Voeding Lichtblok	Rechtstreeks
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V DC gepolariseerd

Complementaire kenmerken

Nettogewicht	0,006 kg
Overspanningscategorie	II conform IEC 60536
Bedieningspositie	Eender welke positie
Markering	CE
Aansluitingen - Klemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeerklem, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
Aandraaimoment	0,6...1 N.m
[Ui] Nominale Isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	2,5 kV conform IEC 60947-1
Type Signalering	Stabiel
Stroomverbruik	10 mA
Levensduur	30000 H

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-10...55 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Productcertificeringen	cURus CCC
Trillingsweerstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	11,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	56,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	709,000 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur