



signaalkolom 40 mm, 24 V, zoemer
- vaste/knipperende LED - oranje/
rood

XVC4B25S

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVC4
Type Product Of Component	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type Element Signaalkolom	2 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Zoemer
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam Component	XVC
Korte Naam Apparaat	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje
Type Kring Voedingsspanning	AC/DC
Geluidsniveau	70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementaire kenmerken

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovendeksel SGP (verchroomd): steunbuis
Montagelocatie	Op steunbuis, 17 mm
Montage Product	Op steunbuis, 17 mm
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V
Dwarsdoorsnede Kabel	0,33 mm²
Awg Kaliber	AWG 22
Kabellengte	900 mm
Markering	CE
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	0,8 kV
Stroomverbruik	90 mA
Fundamentele Frequentie	2,23 kHz
Flitsfrequentie	1 Hz
Nettogewicht	0,62 kg
Hoogte	559,5 mm

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
Productcertificeringen	UL
Beschermende Behandeling	TC
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-10...50 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse I conform EN/IEC 61140
Overspanningscategorie	Klasse I conform EN/IEC 61140
Ip-Beschermingsgraad	IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform EN/IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	850,000 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	17,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulariteitsprofiel


[Informatie over einde levensduur](#)

Maßzeichnungen

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Stützrohrmontage

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b1** zu erhalten.



Anzahl Leuchtelemente	b1 mit Summer (mm)	b1 mit Summer (in.)
1 Stufe	524,50	20.65
2 Stufen	559,50	22.03
3 Stufen	594,50	23.41
4 Stufen	629,50	24.78
5 Stufen	664,50	26.16

Montage und Abstand

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Stützrohrmontage

