



baken vast licht kleurloos XVE - fitting BA 15d - 24..240 V - IP 42

XVEL37

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 14 nov 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVE Optimum
Type Product Of Component	Compleet verlicht baken
Type Baken/Indicator Bankeenhed	1 basiseenheid 1 verlichte eenheid 1 kap met schroefbevestiging 1 korte bevestigingsbasis
Type Signalering	Stabiel
Naam Component	XVE
Lichtbron	Lamp niet inbegrepen, helder
Type Lamp	Gloeilamp met BA 15d basis
[Us] Nominale Voedingsspanning	<= 240 V AC/DC

Complementaire kenmerken

Bevestigingsdiameter	70 mm
Maximaal Vermogensverlies In W	5 W
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
Markering	CE
[Ui] Nominale Isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
Nominale Spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
Luminantie	640 cd/m²
Cad Totale Breedte	70 mm
Cad Totale Hoogte	129 mm
Cad Totale Diepte	70 mm
Beschrijving Klemmen Iso Nr 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Nettogewicht	0,245 kg

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Productcertificeringen	UL CCC CSA

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...55 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse I montage aluminiumbuis conform IEC 61140 Klasse I montage kunststofbuis conform IEC 61140
Beschermende Behandeling	TC
Ip-Beschermingsgraad	IP40 alle posities behalve verticaal conform IEC 60529 IP42 verticale positie conform IEC 60529