

Productinformatieblad

Specificaties



controlelamp rond Ø 8 - IP 40 - rood - ingebouwde LED -5 V - kabelschoenen

XVLA114

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 31 mrt 2023

⚠ Einde gebruik op: 15 apr 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVL
Type Product Of Component	LED-pilootlicht zwarte ring
Naam Component	XVL
Bevestigingsdiameter	8 mm
Lichtbron	Vooruitstekende LED
Kleur Lichtblok	Rood
Type Beveiliging	Ingebouwd door diode Integrale ballastweerstand
[Us] Nominale Voedingsspanning	5 V
Ip-Beschermingsgraad	IP40 conform IEC 60529 IP40 conform NF C 20-010

Complementaire kenmerken

Type Kring Voedingsspanning	DC
Aansluitingen - Klemmen	Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm Label voor soldeer-connectoren
Stroomverbruik	25 mA
[Ui] Nominale Isolatiespanning	50 V conform IEC 60947-1
Levensduur Lamp	100000 H
Nominale Spanningslimiet	0.8...1.1 Un
Beschrijving Klemmen Iso Nr 1	(X1-X2)PL
Hoogte	12 mm
Breedte	12 mm
Diepte	34 mm
Nettogewicht	0,003 kg

Omgeving

Productcertificeringen	CSA UL
Beschermende Behandeling	TC
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Overspanningscategorie	Klasse 3 conform IEC 60536
	Klasse 3 conform NF C 20-030

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	11,0 cm
Package 2 Length	11,0 cm
Package 2 Weight	30,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	510,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)


Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen

LED-Leuchtmelder

Abmessungen




- (1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse
e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

Montage und Abstand

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8,2	0.32	12,5	0.49	12,5	0.49