

Productinformatieblad

Specificaties



Baken, Geen zoemer, DC 12~24V, Groen

XVR3B03

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVR
Type Product Of Component	Baken
Korte Naam Apparaat	XVR3
Type Element Signaalkolom	Ledeenhed
Bevestigingsdiameter	100 mm
Lichtbron	LED, groen
Apparaattoepassing	Vorkheftruck Bulldozer Automatisch geleid voertuig (AGV)

Complementaire kenmerken

Type Signalering	Knipperend Draaiend Knipperend
Constructie-Variante	Kant-en-klaar
Materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EPDM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
[Us] Nominale Voedingsspanning	12...24 V DC
[Ue] Nominale Bedrijfsspanning	10...30 V DC
Inschakelstroom	3 A
Vermogenverbruik In Va	2,8 W
Markering	CE
Installatierichting	Stijl binnen Zijdelings binnen Omgevormd binnen Stijl buiten
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Stroomverbruik	3000 mA
Lengte	100 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	139 mm
Nettogewicht	0,484 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Werking	-20...50 °C
----------------------------------	-------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-35...70 °C
Relatieve Vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	4,6 gn (zijdelings) 4,6 gn (omgevormd) 7,1 gn (stijl)
Ip-Beschermingsgraad	IP65 (stijl) IP23 (zijdelings) IP23 (omgevormd)

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	3,68 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,44 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

 Vrij Van Giftige Zware Metalen

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)


Eu-Richtlijn Rohs [Conform](#)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)

Weee [Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.](#)

Maßzeichnungen


Abmessungen




Montage und Abstand

Schalttafel Ausschnitt

Gerade Verdrahtung




Seitliche Verdrahtung



Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



- (1) Schwarz
- (2) Weiß
- (3) Sicherung (Nennstrom > 2 A)