

Productinformatieblad

Specificaties



Bewerkbare elektronische alarmen, Harmony XVS, zwart, montage 96mm DIN rail, NPN, 12...24V DC

XVSV9BBN

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVS
Type Product Of Component	Aanpasbaar elektronisch alarm
Type Element Signaalkolom	Geluidseenheid
Korte Naam Apparaat	XVSV

Complementaire kenmerken

Kleur	Donkergrijs
Ingangstype	Bit: 6 kanalen-ingang Binair: 63 kanalen-ingang
Constructie-Variante	Kant-en-klaar
Materiaal	PC (polycarbonaat): behuizing PC (polycarbonaat): achterkap TPE (thermoplastisch elastomeer): frontpaneel NBR (nitrilbutadiëenrubber)
Markering	CE
Overspanningscategorie	Klasse II conform EN/IEC 61140
Montagesteun	96 mm DIN rail
[Us] Nominale Voedingsspanning	12...24 V DC
[Ue] Nominale Bedrijfsspanning	10...30 V DC
[Ui] Nominale Isolatiespanning	250 V
Inschakelstroom	30 A
Verbonden Zekeringsvermogen	1 A
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	2,5 kV conform IEC 60947-1
Vermogenverbruik In Va	3,8 W
Stroomverbruik	160 mA bij 24 V DC
Capaciteit Klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm²
Apparaattoepassing	Tunnel Druk Verpakking
Bevestigingsdiameter	105 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	105 mm
Diepte	50,1 mm
Nettogewicht	0,268 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Discreet Uitgangstype	NPN
Type Signalering	Aanpasbaar stemgeluid
Normen	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende Behandeling	TC
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-20...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-10...55 °C
Vervuilingsgraad	2
Relatieve Vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	7 gn
Ip-Beschermingsgraad	Montage op paneel: IP65 conform EN/IEC 60529 Gemonteerd op wand: IP20
Geluidsniveau	0...97 dB (stop of onderdruk) bij 1 m

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	546,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,142 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling


Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Maßzeichnungen


Abmessungen



(t): Wasserdichter Gummi (1,6 mm / 0.06 in.)

Montage und Abstand


Abmessungen des Schalttafelausschnitts



(1) Montageplatte

A	B	C
92 +0.6/0 ,mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 ,mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1 bis 4 mm (0.04 bis 0.15 in.)


Abmessungen bei der Wandmontage



(1) Montageplatte

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



- (1) Grün
- (2) Gelb
- (3) Braun
- (4) Blau
- (5) Violett
- (6) Grau
- (7) Weiß
- (8) Schwarz
- (9) Rot
- (10) Sicherung (Bemessungsstrom: 1 A)