


Регулируема релса за MULTi9



03002

⚠ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Шина
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G)
Тип Шини	Модулна Регулируем
Инсталирано Устройство	TeSys: Фиксиран GV2L TeSys: Фиксиран GV2P TeSys: Фиксиран GV3 ComPact: Фиксиран NG160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NG160 NA Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NG160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NSXm Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSXm Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	9 x 3P: Фиксиран GV2L 9 x 3P: Фиксиран GV2P 7 x 3P: Фиксиран GV3 1 x 3P: Фиксиран NG160 1 x 4P: Фиксиран NG160 1 x 3P: Фиксиран NG160 NA 1 x 4P: Фиксиран NG160 NA 1 x 3P или 4P: Фиксиран NSXm вертикален

Допълнителни устройства

Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm
--------------------------	--

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	3: GV2L, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: GV2L, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: GV2P, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: GV2P, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: GV3, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: GV3, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG160 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG160 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG160 NA Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG160 NA Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	7: NSXm Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	7: NSXm Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	7: NSXm Без, connection block в 600 mm floor-standing enclosure
	7: NSXm Без, connection block в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG160 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG160 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	7: NSXm C, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	7: NSXm C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	7: NSXm C, connection block в 600 mm floor-standing enclosure
	7: NSXm C, connection block в 600 mm wall-mounted enclosure
9 Мм Стъпки	48
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Височина	58 mm
Широчина	467 mm
Дълбочина	97 mm
Нето Тегло На Продукта	0,34 kg
Цвят	Натурален
Материал	Метал

Околна среда

Стандарти	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	46,8 cm
Package 1 Weight	330 g

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

 Reach Не Е Включен В Svhc

 Без Токсични Тежки Метали

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [RoHS](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.