


Спецификация на продукт

Спецификации



Монт.плата за вертикалнакалнофикс.NS250 с рък.

03040

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за ⚡️онтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm

Инсталирано Устройство	EasyPact: Фиксиран CVS100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация EasyPact: Фиксиран CVS250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV100 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV160 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV200 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация EasyPact: Фиксиран CVS100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация EasyPact: Фиксиран CVS250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация
------------------------	--

Описание На Полюсите	1 x 3P: Фиксиран INS250 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS250 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INV250 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INV250 вертикален 4 x 3P: Фиксиран CVS100...160 вертикален 3 x 4P: Фиксиран CVS100...160 вертикален 4 x 3P: Фиксиран CVS250 вертикален 3 x 4P: Фиксиран CVS250 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INV100 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INV100 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INV160 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INV160 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INV200 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INV200 вертикален 4 x 3P: Фиксиран NSX100...160 вертикален 3 x 4P: Фиксиран NSX100...160 вертикален 4 x 3P: Фиксиран NSX250 вертикален 3 x 4P: Фиксиран NSX250 вертикален
----------------------	--

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 вертикален
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	8: INS250, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 8: INS250, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 8: INV250, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 8: INV250, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 9: CVS100...160 Без, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 9: CVS100...160 Без, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 11: CVS250 Без, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 11: CVS250 Без, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 8: INV100, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 8: INV100, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 8: INV160, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 8: INV160, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 8: INV200, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 8: INV200, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 9: NSX100...160 Без, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 9: NSX100...160 Без, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 11: NSX250 Без, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 11: NSX250 Без, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 10: CVS100...160 C, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 10: CVS100...160 C, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 13: CVS250 C, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 13: CVS250 C, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 10: NSX100...160 C, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 10: NSX100...160 C, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу 13: NSX250 C, direct with long terminal shield в 600 mm floor-standing enclosure Отгоре или отдолу 13: NSX250 C, direct with long terminal shield в 600 mm wall-mounted enclosure Отгоре или отдолу
Стандарти	IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Кабелен Вход	Фабрично разпробити плочи 0,36 mm Отгоре или отдолу 167 mm Фабрично разпробити плочи 0,31 mm Отгоре или отдолу 267 mm Фабрично разпробити плочи 0,34 mm Отгоре или отдолу 117 mm
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Матиран Гладък
Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	600 mm
Височина	150 mm
Нето Тегло На Продукта	0,915 kg

Functional Unit

[illegible]

600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 C Фиксиран щифт
вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS250 C Фиксиран щифт
вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact CVS250 C Фиксиран щифт
вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact CVS250 C Фиксиран щифт
вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 C Фиксиран
щифт вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX100...160 C Фиксиран
щифт вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 10 0,36 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX100...160 C Фиксиран
щифт вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX100...160 C Фиксиран
щифт вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 10 0,36 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 C Фиксиран щифт
вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX250 C Фиксиран щифт
вертикален 3P 4 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G floor-standing enclosure ComPact NSX250 C Фиксиран щифт
вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm
600 mm Prisma G wall-mounted enclosure ComPact NSX250 C Фиксиран щифт
вертикален 4P 3 direct with long terminal shield 13 0,31 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	970,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,6 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [RoHS](#) Да

✓

Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)