


Спецификация на продукт

Спецификации



Монт.плата за изв.NS1600-NT

03483



⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Installation Description	Квадратен 650 mm 400 mm Квадратен 650 mm 800 mm
Инсталирано Устройство	ComPact: изваждаем NS1250 - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS1250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS1250 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS1600 - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS1600 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS1600 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS630b...1000 - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS630b...1000 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: изваждаем NS630b...1000 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT06...10 - контрол: щифт - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT06...10 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT12 - контрол: щифт - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT12 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT16 - контрол: щифт - вертикален инсталация Masterpact: изваждаем NT16 - контрол: моторен механизъм - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	1 x 3P: изваждаем NS1250 вертикален 1 x 4P: изваждаем NS1250 вертикален 1 x 3P: изваждаем NS1600 вертикален 1 x 4P: изваждаем NS1600 вертикален 1 x 3P: изваждаем NS630b...1000 вертикален 1 x 4P: изваждаем NS630b...1000 вертикален 1 x 3P: изваждаем NT06...10 вертикален 1 x 4P: изваждаем NT06...10 вертикален 1 x 3P: изваждаем NT12 вертикален 1 x 4P: изваждаем NT12 вертикален 1 x 3P: изваждаем NT16 вертикален 1 x 4P: изваждаем NT16 вертикален

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	16: NS1250, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
	16: NS1600, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
	16: NS630b...1000, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
	18: NS1250, front connection on Canalis в 650 mm квадратен
	15: NS1250, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NS1250, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	15: NS1600, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NS1600, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	18: NS630b...1000, front connection on Canalis в 650 mm квадратен
	13: NS630b...1000, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NS630b...1000, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	13: NT06...10, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NT06...10, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	18: NT06...10, front connection on Canalis в 650 mm квадратен
	16: NT06...10, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
	15: NT12, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NT12, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	18: NT12, front connection on Canalis в 650 mm квадратен
	16: NT12, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
	15: NT16, front connection on adaptor в 650 mm квадратен
	11: NT16, rear connection on adaptor в 650 mm квадратен
	16: NT16, rear connection on Canalis в 650 mm квадратен
Стандарти	IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Гладък Матиран
Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	650 mm
Височина	30 mm
Нето Тегло На Продукта	3,2 kg

Functional Unit

[illegible]

4  25.04.2024 г.

[illegible]

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	3,2 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба