

Спецификация на продукт

Спецификации



Допълнителен блок 35мм 2 4p

04156

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Linery
Гама На Продукта	Linery
Тип Продукт Или Компонент	Разпределителен блок
Наименование На Продукта	Linery DP
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) Табло Prisma (Prisma G) Табло Linery (Linery DP) разпределителен блок
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за разпределение на тока
Ip Степен На Защита	IPxx B

Допълнителни устройства

Монтажна Подпора	Монтажна плоча
Инсталирано Устройство	EasyPact: CVS100...250 ComPact: NSX100...250 ComPact: INV100...250 ComPact: INS100...160 ComPact: INS250
Брой Полюси	4P
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	750 V AC
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV
Номинален Работен Ток	250 A при 40 °C
Устойчивост На Ток На Късо Съединение	8,5 kA за 1 s
Максимален Ток На Устойчивост	30 kA
Свързване - Клеморед	Захранване: direct connection120 mm² Дистрибуция: Винтова клема, 2 x 35 mm²
Нето Тегло На Продукта	0,3 kg

Околна среда

Ниво На Замърсяване	3
Категория На Защита	III
Resistance To Incandescent Wire	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Продуктови Сертификати	ASEFA
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	300 g

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.