


# Спецификация на продукт

Спецификации



ⓘ Преустановен

## Клемен блок с доп.контакти

04228

ⓘ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

### Основни

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обхват                              | Lineryg                                                                                            |
| Гама На Продукта                    | Lineryg                                                                                            |
| Тип Продукт Или Компонент           | Клемен блок                                                                                        |
| Наименование На Продукта            | Lineryg TA                                                                                         |
| Допълнителни Устройства И Аксесоари | Свързващи аксесоари                                                                                |
| Съвместимост На Гамата              | Lineryg (Lineryg TA) спомагателен конектор<br>Prisma (Prisma G) Табло<br>Prisma (Prisma P) cubicle |
| Съвместимост На Продуктите          | Спомагателни връзки                                                                                |

### Допълнителни устройства

|                        |                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание На Таблото    | Квадратен<br>Floor-standing enclosure<br>Wall-mounted enclosure                                                                                                           |
| Номинален Работен Ток  | 12 A (40 °C) при 250 V AC в съответствие с IEC<br>20 A (40 °C) при 300 V AC в съответствие с UL                                                                           |
| Затягащ Момент         | 0,5...0,6 N.m                                                                                                                                                             |
| Свързване - Клеморед   | Вход: Винтова клема 10 0,2...4 mm <sup>2</sup> твърд без накрайник на кабела<br>Изход: Вадещи се клеми на винтове 20 0,2...4 mm <sup>2</sup> гъвкав с накрайник на кабела |
| Проводим Материал      | Copper                                                                                                                                                                    |
| Количество В Комплект  | Комплект от 1 бр.                                                                                                                                                         |
| Височина               | 50 mm                                                                                                                                                                     |
| Широчина               | 65 mm                                                                                                                                                                     |
| Дълбочина              | 50 mm                                                                                                                                                                     |
| Нето Тегло На Продукта | 0,12 kg                                                                                                                                                                   |
| Цвят                   | Светло сив (RAL 7035)                                                                                                                                                     |

### Опаковъчни единици

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 11,5 cm |
| Package 1 Width              | 5,0 cm  |
| Package 1 Length             | 5,0 cm  |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 1 Weight             | 110,0 g |
| Unit Type Of Package 2       | S04     |
| Number Of Units In Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 40,0 cm |
| Package 2 Length             | 60,0 cm |
| Package 2 Weight             | 6,34 kg |

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност   RoHS/REACH

### Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)  
Rohs

### Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Съвместим  
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)  
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната  
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)