

Спецификация на продукт

Спецификации



Табло за стенен монтаж W600 6M

08102

! Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

! Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Табло
Приложение На Устройството	Ел. разпределение на ниско напрежение
Тип Табло	Functional enclosure delivered in kit form
Описание На Таблото	Wall-mounted enclosure - ширина 600 mm
Монтаж На Таблото	Открит Flush with kit
Допълнителна Информация	Can be combined side by side and one on top of another
Type Of Front Plate	Без to be ordered separately
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	6
Брой 18 Мм Модули На Ред	24
Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208

Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно Напрежение	1000 V on main rear busbars в съответствие с IEC 61439-2
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	630 A при 40 °C в съответствие с IEC 61439-2
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	25 kA 1 s в съответствие с IEC 61439-2
Максимален Ток На Устойчивост	53 kA в съответствие с IEC 61439-2
Клас Електрическа Изолация	Клас I
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Гладък Матиран
Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	600 mm
Височина	330 mm
Дълбочина	205 mm
Нето Тегло На Продукта	7,66 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy
Степен На Защита Ik	IK07 without door в съответствие с EN/IEC 62262 IK08 with door
Механична Устойчивост	Seismic tests - #N/A в съответствие с #N/A

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	57,000 cm
Package 1 Length	65,500 cm
Package 1 Weight	7,660 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	98,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	122,560 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда