


Спецификация на продукт

Спецификации



Стоящо табло W600 27M

08202

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Табло
Приложение На Устройството	Ел. разпределение на ниско напрежение
Тип Табло	Functional enclosure delivered in kit form
Описание На Таблото	Floor-standing enclosure - ширина 600 mm
Монтаж На Таблото	Открит
Допълнителна Информация	Can be combined side by side and one on top of another
Type Of Front Plate	Без to be ordered separately
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	27
Брой 18 Мм Модули На Ред	24
Стандарти	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно Напрежение	1000 V on main rear busbars в съответствие с IEC 61439-2
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	630 A при 40 °C в съответствие с IEC 61439-2
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	25 kA 1 s в съответствие с IEC 61439-2
Максимален Ток На Устойчивост	53 kA в съответствие с IEC 61439-2
Клас Електрическа Изолация	Клас I
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Гладък Матиран
Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	600 mm
Височина	With plinth: 1530 mm
Дълбочина	205 mm
Нето Тегло На Продукта	23,3 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy
Степен На Защита Ik	IK07 without door в съответствие с EN/IEC 62262 IK08 with door
Механична Устойчивост	Seismic tests - #N/A в съответствие с #N/A

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	157,500 cm
Package 1 Weight	23,000 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	200,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	463,300 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Reach Не Е Включен В Svhc
- ✓

Без Токсични Тежки Метали
- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От RoHS [Да](#)

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране