

Спецификация на продукт

Спецификации



Непр.врата за стоящо табло 30M

08223

⚠ Препоръчано за продажба от: 20.02.2023 г.

⚠ Препоръчано

Основни

Обхват	Prisma
Гамма На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Врата
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Предоставено Оборудване	Врата handle #N/A #N/A to be ordered separately 3 hinge
Type Of Door	Плътна
Степен На Защита Ip	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

Допълнителни устройства

Installation Description	Floor-standing enclosure - ширина 600 mm Extension enclosure - ширина 600 mm
Страна На Отваряне На Вратата	Ревърсивен
Брой Ключалки	3
Door Opening Angle	130 °
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	30
Материал На Таблото	Дръжка: polyamide Рамка: обработена стомана
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Височина	1530 mm
Широчина	600 mm
Дълбочина	33 mm
Нето Тегло На Продукта	11,14 kg
Покритие	Гладък Матиран
Цвят	Бял (RAL 9001)

Околна среда

Степен На Защита Ik	IK08 в съответствие с EN/IEC 62262
---------------------	------------------------------------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	63,000 cm
Package 1 Length	156,500 cm
Package 1 Weight	12,750 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	100,000 cm
Package 2 Width	200,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	276,000 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)