

Спецификация на продукт

Спецификации



Мини табло за захранващ излаз,
Mureva, 1x4 модула, 1 отвор
65x85mm, (W)98mm x (H)248mm,
без клемен блок

13175

Основни

Обхват	Mureva
Наименование На Продукта	Mureva Enclosure
Тип Продукт Или Компонент	#N/A
Тип Табло	Enclosure for power outlet
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча

Допълнителни устройства

Монтаж На Таблото	Открит
9 Мм Стъпки	8
Брой 18 Мм Модули На Ред	4
Общ Брой 18 Мм Модули	4
Брой Хоризонтални Редове	1
Клас На Електроизолация	Двойна защита Клас II
Брой Отвори На Лицевия Панел	1
Вид Врата	Опушена
Енергийно Разсейване В W	10 W
[In] Номинален Ток	63 A
Тип Шини	DIN
Брой Предварителни Отвори Pg Iso	1
Тип Заклучване	#N/A
Материал На Таблото	Корпус: self-extinguishing polymer
Нето Тегло На Продукта	0,425 kg
Размер На Основата	65 x 85 mm
Широчина	98 mm
Височина	248 mm
Дълбочина	98 mm
Вътрешна Дълбочина	61 mm
Цвят	Врата: Прозрачен зелен Табло: светло сив (RAL 7035)

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670
Огнеупорен	650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен На Защита Ip	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK09 в съответствие с EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:#N/A
Категория На Защита	II
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...40 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,700 cm
Package 1 Width	9,800 cm
Package 1 Length	24,500 cm
Package 1 Weight	395,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	21,800 cm
Package 2 Width	34,300 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,400 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	94,392 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Материали с по-ниско въздействие Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

Показатели за благополучие

✓

Информация За Освобождаване От Rohs

Да

✓

Продукт Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране