

Спецификация на продукт

Спецификации



Акcesoар MB+ комун. ADPT един. 984 DAT

170NEF11021

⚠ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠ Преустановяване на поддръжката от: 31.12.2029 г.

⚠ Преустановен

Основни

Гамa На Продукта	Modicon Momentum automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Modbus Plus communication adaptor
Bus Manager Plc	Compact 984 Quantum
Structure Type	Индустриален
Протокол На Комуникационния Порт	Modbus Plus
Вид Достъп	Peer to peer Token bus
Скорост На Предаване	1 Mbit/s
Поддържаща Среда За Предаване	Усукана двойка

Допълнителни устройства

Топология	Multidrop, device connecting by extension or tap off cable
Брой Устройства На Сегмент	0...31 per segment 0...63 all segment
Maximum Cable Distance Between Devices	5000 m with repeater
Формат На Данните	984
Fail State	Full scale value Maintain value Fallback to zero Forcing to state zero
Захранване	From I/O base
Маркировка	CE
Локална Сигнализация	за module powered up or communicating (MB + ACT): 1 LED светодиод (зелен) за communication error network A (ERR A): 1 LED светодиод (червен) за communication error network B (ERR B): 1 LED светодиод (червен)
Електрическо Свързване	1 connector SUB-D 9 for connecting Modbus Plus network 1 connector SUB-D 9 for redundant Modbus Plus network

Околна среда

Продуктови Сертификати	CSA UL
Защитни Мерки	TC
Устойчивост На Електростатичен Разряд	4 kV contact в съответствие с IEC 801-2 8 kV on air в съответствие с IEC 801-2

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Устойчивост На Електромагнитни Полета	10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Относителна Влажност	95 % без кондензация
Допустима Работна Надморска Височина	<= 5000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	25,9 cm
Package 1 Weight	193,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,997 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Без Живак	
✓ Информация За Освобождаване От Да Rohs	
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.