


Спецификация на продукт

Спецификации



Минималнонапрежена бобина
MN, ComPacT NS630b/NS3200,
фиксиран, 48/60VDC, 48VAC,
резервна част

33669

Основни

Обхват	ComPacT
Гама На Продукта	ComPacT NS630b...1600 ново поколение ComPacT NS1600b...3200 ново поколение
Съкратено Наименование На Устройството	MN
Тип Продукт Или Компонент	Изключвателна бобина
Приложение На Устройството	Контрол
Тип Освобождаване На Напрежението	Отваряща бобина Минималнонапрежена бобина
Тип Управление	Стандартно
[Uc] Контролно Напрежение	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран
Съвместимост На Гамата	ComPact (Compact NS630b...1600) ComPact (Compact NS1600b...3200)

Допълнителни устройства

Operating Threshold	0.35...0.7 x Un отваряне 0.85 x Un затваряне
Време За Реакция/Отговор	90 ms +/- 5 % за Компактен NS630b...1600 90 ms +/- 5 % за Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % за MasterPact NT 90 ms +/- 5 % за MasterPact NW
Захранваща Мощност	4,5 VA
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Резервна част за MasterPact NT Резервна част за MasterPact NW Резервна част за ComPacT NS630b...1600 ново поколение Резервна част за ComPacT NS1600b...3200 ново поколение

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	13,2 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	1,554 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,747 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба