

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач Masterpact NW10-1000 A-3 полюса-фиксиран-без икзл. блок

48017

Основни

Обхват	MasterPacT
Наименование На Продукта	Masterpact NW
Прекъсвач	MasterPact NW10
Тип Продукт Или Компонент	Базова рамка
Брой Полюси	3P
[In] Номинален Ток	1000 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2
Selectivity Category	Категория B
Тип Управление	Бутон
Тип Монтаж	Фиксиран

Допълнителни устройства

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 85 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална Експлоатационна Прекъсваща C	85 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	50 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2 85 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2
Номинален Действащ Ток На Късо Съединение	187 kA 525 V AC при 50/60 Hz 187 kA 690 V AC при 50/60 Hz
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	171...209 kA
Sensor Rating	1000 A
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	12 kV в съответствие с IEC 60947-2
Максимално Спирачно Време	25 ms
Максимално Време За Реакция При Затваряне	70 ms
Свързващи Клеми	115 mm
Механична Издръжливост	12500 cycles без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2 25000 cycles с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
Електрическа Устойчивост	10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2
Височина	352 mm
Широчина	422 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дълбочина	297 mm
Стандарти	IEC 60947-2
Продуктови Сертификати	ASTA ASEFA

Околна среда

Ниво На Замърсяване	4 в съответствие с IEC 60664-1
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	47,249 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба