

Спецификация на продукт

Спецификации



Товаров прекъсвач Masterpact NW40HF - 4000 A - 690 V - 3 полюса - изваждащ се

48326

Основни

Обхват	MasterPacT
Наименование На Продукта	Masterpact NW
Тип Продукт Или Компонент	Товаров разединител
Съкратено Наименование На Устройството	MasterPact NW40
Товаров Разединител	MasterPact NW40HF
Приложение На Устройството	Защита
Брой Полюси	3P
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Номинален Работен Ток	4000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	12 kV в съответствие с IEC 60947-3
Номинален Действащ Ток На Късо Съединение	187 kA 220...690 V AC при 50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
Код Изключвателна Способност	HF
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-3
Индикатор За Позиция На Контакта	Да
Видимо Прекъсване	Не
Ниво На Замърсяване	4 в съответствие с IEC 60664-1

Допълнителни устройства

Тип Управление	Бутон
Тип Монтаж	Изваждаем
Монтажна Подпора	Шаси
Работен Обхват	10 сус/h Максимално
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	85 kAпо време на1 s в съответствие с IEC 60947-3 75 kAпо време на3 s в съответствие с IEC 60947-3
Механична Издръжливост	10000 cycles без поддръжка в съответствие с IEC 60947-3 20000 cycles с поддръжка в съответствие с IEC 60947-3

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Електрическа Устойчивост	AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-3 AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-3
Свързващи Клеми	150 mm
Височина	352 mm
Широчина	442 mm
Дълбочина	297 mm
Нето Тегло На Продукта	60 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3
Продуктови Сертификати	ASTA ASEFA
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-35...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	52,035 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба