


Спецификация на продукт

Спецификации



Основа 12 слота

BMXXBP1200



Основни

Гама На Продукта	Modicon X80
Тип Продукт Или Компонент	Backplane

Допълнителни устройства

Брой Слотове	12 bus X
Съвместимост На Продуктите	BMXP34 processor BMXCPS power supply Вход/изход модул Specific application module
Консумация На Енергия В W	0,17 W
Електрическо Свързване	1 connector (XBE) expansion module
Начин На Монтаж	By 4 M4/M5/M6 screws панел By 4 M4/M5/M6 screws монтажна плоча
Височина	103,7 mm
Широчина	503,2 mm
Дълбочина	19 mm
Нето Тегло На Продукта	1,27 kg

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP20
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C
Относителна Влажност	10...95 % без кондензация
Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
Product Certifications	CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy
Стандарти	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Опаковъчни единици

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	56,800 cm
Package 1 Weight	1,317 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,420 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	52,680 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓


Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба


Dimensions



Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts




a Side clearance: $> 40 \text{ mm}$ (1.57 in.)

b Top and bottom clearance with surrounding objects: $> 20 \text{ mm}$ (0.79 in.)

1 Installation or casing


2 Wiring duct or tray

Mounting on panels



Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate



- 1 Telequick plate
- 2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed